



workFLO<sup>®</sup>

轻松操控您的工作流程。

workFLO 产品为当今快节奏的医疗保健环境提供了雅致简约的解决方案。



workFLO®

	单显示器/ 一体机工作站	笔记本电脑工 作站	高度可调圆杆 支架	高度固定圆杆 支架	设备挂载圆杆 支架
高度可调	✓	✓	✓		
抗菌表面	✓	✓	✓	✓	✓
可附加配件	✓	✓	✓	✓	✓
自动适应方向脚轮， 方便移动	✓	✓			

凭借轻量化和流线型设计，workFLO 系列产品可为医疗服务提供支持和改进方案。

### 主要优点



计算机安全选项



抗菌表面



轻量化设计



配件齐全



高度可轻松调整



稳定的操控性

从单显示器工作站到设备支架，workFLO 以其流线型和操控简单的设计，帮您提供更佳的患者护理服务。

### 单显示器/一体机工作站 WF-CSX-AH



**高度调节范围：**898-1198mm (35-47in)  
**承重能力：**10kgs (22lbs)  
**抬升机构：**气压弹簧按钮驱动  
**工作台表面：**采用复合和粉末涂层材质的抗菌工作台表面  
**技术型机架：**采用确保计算机安全的钥匙锁。Optional key codes available  
**脚轮：**5 英寸脚轮 - 3 个固定方向，1 个方向 / 跟踪型脚轮，方便操控。  
**固定选项：**单显示器，采用倾斜/旋转式 VESA 75/100 支架平板电脑支架固定（防移动）  
**主要材质：**铝合金/不锈钢/ABS (VO)  
**推车重量：**29.9kgs (66lbs)  
**推车占用空间：**538mm x 574mm (21.19in x 22.58in)

### 笔记本电脑工作站 WF-CLX-AH



**高度调节范围：**898-1198mm (35-47in)  
**承重能力：**10kgs (22lbs)  
**抬升机构：**气压弹簧按钮驱动  
**工作台表面：**采用复合和粉末涂层材质的抗菌工作台表面  
**技术型机架：**采用确保计算机安全的钥匙锁。Optional key codes available  
**脚轮：**5 英寸脚轮 - 3 个固定方向，1 个方向 / 跟踪型脚轮，方便操控。  
**固定选项：**可选笔记本电脑固定支架  
**主要材质：**铝合金/不锈钢/ABS (VO)  
**推车重量：**27.7kgs (61lbs)  
**推车占用空间：**538mm x 574mm (21.19in x 22.58in)

### 移动医疗工作站高度可调 WF-RLX-AH



**高度调节范围：**800-1050mm (31.5-41.5in)  
**承重能力：**8kgs (17.6lbs)  
**抬升机构：**气压弹簧按钮驱动  
**工作台表面：**采用复合和粉末涂层材质的抗菌工作台表面  
**脚轮：**62.5mm (2.5in) - 5 锁  
**固定选项：**标配笔记本电脑电源适配器收纳篮；可选笔记本电脑固定支架和平板电脑支架  
**主要材质：**铝合金/不锈钢/ABS (VO)  
**推车重量：**12.7kgs (28lbs)  
**推车占用空间：**最高 Ø604.5mm (Ø23.8in)

### 移动医疗工作站高度固定 WF-RLX-FH



**高度调节范围：**1000mm (39.5in)  
**承重能力：**10kgs (22lbs)  
**工作台表面：**采用复合和粉末涂层材质的抗菌工作台表面  
**脚轮：**62.5mm (2.5in) - 5 锁  
**固定选项：**标配笔记本电脑电源适配器收纳篮；可选笔记本电脑固定支架和平板电脑支架  
**主要材质：**铝合金/不锈钢/ABS (VO)  
**推车重量：**9.1kgs (20lbs)  
**推车占用空间：**最高 Ø604.5mm (Ø23.8in)

### 医疗设备固定轮架 WF-RDM-FH



**高度调节范围：**1065mm (42in)，带后置把手  
**承重能力：**15kgs (33lbs)  
**脚轮：**62.5mm (2.5in) - 5 锁  
**固定选项：**侧板  
**主要材质：**铝合金/不锈钢  
**推车重量：**5.4kgs (12lbs)  
**推车占用空间：**最高 Ø604.5mm (Ø23.8in)

## 移动医疗设备架 — 高效管理卫生和安全用品

可互换的卫生和安全用品分发解决方案, 在设施的各个入口设置口罩、手套和洗手液流动分发站。





### 移动医疗设备架

**高度调节范围:** 1065 毫米 (42 英寸), 通过后置手柄调节

**承重能力:** 15 千克 (33 磅)

**脚轮:** 62.5 毫米 (2.5 英寸) – 5 个 (可锁定)

**安装选件:** 滑板

**主要材料:** 铝合金/不锈钢

**滚动架重量:** 5.4 千克 (12 磅)

**滚动架占地面积:** 最大直径 604.5 毫米 (23.8 英寸)



### 主背板

119-002210-00

- 背板固定在 workFLO 设备安装滚动架的安装板上。
- 最多可容纳三个模块。模块卡舌可以轻松滑入背板卡槽。
- 背板后面的锁定板既能牢牢固定模块, 同时又方便更换模块。
- 配备 9 英寸 x 12 英寸的透明磁性文件架, 可根据需要轻松修改宣传内容。



### 洗手液护罩

119-002216-00

- “通用尺寸”洗手液瓶, 最大容量为 32 液体盎司。
- 可容纳直径最大为 4 英寸的圆柱形瓶子。
- 不适用于加仑壶式的瓶子。
- 可安装在背板的任意位置 (每个背板最多安装 3 个)。



### 口罩盒

119-002219-00

- 用于存放散装口罩 (非纸巾盒样式)。
- 通过开口从上至下直接拿取口罩盒中的口罩。
- 可容纳最大 7.5 英寸长 x 4 英寸宽的散装口罩。
- 仅可安装在背板的中间位置 (每个背板最多安装 1 个)。



### 口罩盒护罩

119-002218-00

- “通用尺寸”的纸巾盒样式口罩盒。
- 可容纳最大 8 英寸长 X 4.5 英寸宽 X 3.5 英寸高的口罩盒。
- 可安装在背板的任意位置 (每个背板最多安装 3 个)。



### 手套盒护罩

119-002217-00

- “通用尺寸”手套盒, 可容纳 100 副或 200 副手套。
- 可容纳最大 9.5 英寸长 X 5.5 英寸宽 X 4 英寸高的手套盒。
- 可安装在背板的任意位置 (每个背板最多安装 3 个)。

我们的多种配件可根据您的应用需求进行添加或移除, 随时更换。



侧置耗材篮  
WF-SSUPBIN




后置耗材盒  
WF-RSUPBINS



后置耗材篮,  
聚合物  
WF-RSUPBASK-P



钢制加长后置把手  
WF-EXRHAND



前置耗材金属篮  
WF-FSUPBASK-W



平板电脑平面支架  
AM-TABMNT-S



倾斜/旋转式 VESA 支架  
WF-VESA-MNT



轻型 VESA 支架  
WF-VESA-MNT-LT



倾斜/旋转式平  
板电脑支架  
WF-TAB-MNT



单层上锁抽屉  
WF-DRWR-SL



扫描器托架支架,  
CODE 2600  
WF-SCNBRKT-  
CD2600



Zebra QLN220  
打印机支架  
WF-PBRKT-ZQLN2



联系您的 TouchPoint Medical 销售代表, 以获取更多信息, 并讨论适合您的移动医疗应用的配件。  
请访问 [touchpointmed.com/contact](https://touchpointmed.com/contact) 您的当地业务代表。



电子签名板,  
VESA 支架  
WF-SIGNPAD-VESA



VESA 扫描器支架  
WF-SBRKT-VESA



杯托, VESA 支架  
WF-MEDCUP-VESA



笔记本电脑轮架安全  
支架  
WF-RLT-SECBRKT



笔记本电脑固定支架  
WF-CLT-SECBRKT

## 具有本地特色的全球业务

TouchPoint Medical 的全球制造、品质和工程设计网络处于医疗行业的最前沿。从品质和性能，到美学和人机工程学，我们知道，微小的改动将对我们的客户造成巨大的影响。我们为全球数千家医院和医疗机构提供以客户为导向的医疗技术和解决方案。

[touchpointmed.com](http://touchpointmed.com)

*BRINGING CARE FORWARD.™*